

Så här ser du om ID Lock 150 passar till din dörr

ID Lock 150 är konstruerad för att monteras på dörrar som tillverkats enligt Svensk Industristandard 817383. Det är den vanligaste dörrkonstruktion som säljs i Skandinavien sedan 1978. Som regel, om du har en ytterdörr tillverkade före 1980, måste du göra en noggrann kontroll för att se om ID Lock är kompatibel med din dörr. Om din dörr är ny, är sannolikheten hög för att den ska vara kompatibel med ID Lock 150.

Leta efter dessa egenskaper

Dörrbladet

Dörrbladet är den termen som används för själva dörren, den del av konstruktionen som är fastsatt på ena sidan av karmen med gångjärn. I det dagliga språket är det dörrbladet som vi oftast syftar till när vi använder termen "dörr".

- Dörrbladet måste ha två cirkulära hål, en placerad ovanför den andra
- Hålen ska vara ca. 40 mm i diameter
- Hålets centrum ska vara ca. 50 mm in från närmaste ytterkant på dörrbladet
- Dörrbladets tjocklek ska vara mellan 40 och 84 mm. Om dörrbladet är smalare än detta kommer låset inte att passa. Om dörren är tjockare än 84 mm kan låset inte monteras på rätt sätt

Dörrkarmen

Dörrkarmen är den del av konstruktionen som sitter fast i väggen. På ena sidan av sidan av dörrkarmen är dörrbladet fäst med gångjärn, medan låsningsmekanismen håller dörrbladet stängt i karmen på motsatt sida.

- Dörrkarmen skall ha en urfräsning med plats för slutstycke
- Urfräsningen för slutstyckets ändplatta måste vara ca. 200 mm hög och ca. 40 mm bred


Obs! Vissa dörrar har en bredare urfräsning än 40 mm. Om din dörr har det måste ett annat slutstycke än det som följer med i standard satsen användas. Ta kontakt med vår kundservice om du känner dig osäker.

Avstånd mellan slutbleck och låshus

För att ID Lock 150 ska fungera får avståndet mellan låskassan i dörrbladet och låshuset i karmen inte vara mindre än 2 mm och inte större än 5 mm. Den övervägande delen av korrekt monterade ytterdörrar ligger redan inom detta område. Efterjustering och normalt slitage på dörren kan medföra att avståndet mellan karm och dörrblad förändrats över tiden. Innan du börjar installera ID Lock 150, gå igenom följande checklista:

- Är dörrbladet monterat exakt i lodrät och vågrät position
- Är avståndet mellan dörrbladet och karmen lika längs hela dörrbladet?
- Är avståndet mellan slutbleck och låshus mellan 2–5 mm?

Om din dörr inte uppfyller kraven i checklistan kan det fortfarande vara möjligt att justera det. Olika ytterdörrar har olika alternativ för justering efter det att dörren är monterad. Konsultera användarmanualen / bruksanvisningen som följde med dörren eller kontakta aktuell dörrtillverkare för vägledning.




För att välja rätt låshusadapter

Låshusadaptern är den enhet som kopplar låsvredet (för manuell betjäning) och låsmotorn i låshuset. En korrekt installation av ID Lock 150 kräver att du väljer rätt låshusadapter anpassad efter din dörrtjocklek. Det levereras tre olika längder av låshusadapter med ID Lock 150.

Vilken låshusadapter passar till min dörr?

I grund och botten finns det inget enkelt svar på denna fråga. Vi rekommenderar att du först försöker med den kortaste adaptern innan du går upp till nästa storlek. Om låshusadaptern är för lång kan du riskera att skada låshuset eller att låset går i baklås. Detta anses i så fall vara ett monteringsfel, och eventuella åtgärder kommer inte att täckas av garantin.



Gör ID Lock smartare med Z-Wave

ID Lock är det perfekta elektroniska dörrlåset för smarta hus baserat på Z-Wave. Med en tillvalsmodul som enkelt monteras i dörrlåset kan ID Lock anslutas till smarthus-centraler.

Z-Wave-modulen är liten i sig, men tillsammans med ID Lock 101 eller ID Lock 150 ger den helt nya möjligheter till att göra dörrlåset en naturlig del av det smarta hemmet. Modulen kan enkelt installeras på insidan enheten och ingår i valfri smarthus-lösning.

Observera att ID Lock inte kan ge support till alla olika gateways som finns tillgängliga på marknaden idag. Är du osäker på vilken typ av smarthus-system du har eller hur du lägger till nya enheter rekommenderar vi att du kontaktar din leverantör.

